



TOOLCRAFT

(NL) Gebruiksaanwijzing
**Momentschroevendraaier,
verstelbaar**

Bestelnr. 3209082

Pagina 2 - 7

1 Inhoudsopgave



2	Inleiding	3
3	Gebruiksaanwijzingen downloaden	3
4	Bedoeld gebruik	3
5	Eigenschappen en functies	3
6	Leveringsomvang	3
7	Verklaring van symbolen	4
8	Veiligheidsinstructies	4
	8.1 Algemeen	4
	8.2 Algemeen gebruik	4
	8.3 Gebruiksomgeving	4
	8.4 Gebruik	5
9	Productoverzicht	5
10	Bediening	6
	10.1 Draaimoment instellen	6
	10.2 Bouten/moeren vastdraaien	6
11	Reiniging en onderhoud	6
12	Verwijdering	6
13	Technische gegevens	7

2 Inleiding

Hartelijk dank voor de aankoop van dit product.

Neem bij technische vragen contact op met:

Duitsland: www.conrad.de

Oostenrijk: www.conrad.at

Zwitserland: www.conrad.ch

3 Gebruiksaanwijzingen downloaden



Gebruik de link www.conrad.com/downloads (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzing (of nieuwe/actuele versies indien beschikbaar) te downloaden. Volg de aanwijzingen op de website op.

4 Bedoeld gebruik

Het product dient voor het vastdraaien van schroeven of moeren. De aanhaalmomenten kunnen worden ingesteld op waarden tussen 5-60 cNm (0,05-0,60 Nm).

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan de hiervoor beschreven doeleinden, dan kan het product beschadigd raken. Ondeskundig gebruik kan mechanische gevaren of materiële schade tot gevolg hebben.

Het product voldoet aan alle wettelijke-, nationale- en Europese normen. Bovendien voldoet het aan de eisen van DIN EN ISO 6789. In verband met veiligheid en normering zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product toegestaan.

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze goed. Geef het product uitsluitend samen met de gebruiksaanwijzing door aan derden.

Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

5 Eigenschappen en functies

- Robuuste en duurzame uitvoering van gereedschapsstaal met licht aluminium basislichaam
- Geïntegreerde slipkoppeling voorkomt overschrijding van het ingestelde koppel
- Verstelbereik: 5-60 cNm (0,05-0,60 Nm)
- Bithouder: 4 mm (5/32")

6 Leveringsomvang

- Product
- Gebruiksaanwijzing

7 Verklaring van symbolen

De volgende symbolen zijn te vinden op het product/apparaat of in de tekst:



Het symbool waarschuwt voor gevaren die tot letsel kunnen leiden.

8 Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Als u de veiligheidsinstructies en informatie voor correct gebruik in deze handleiding niet in acht neemt, dan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor letsel of materiële schade. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de aansprakelijkheid/garantie.

8.1 Algemeen

- Het product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat het verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor spelende kinderen.
- Als u vragen hebt die niet met dit document kunnen worden beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantenservice of ander gespecialiseerd personeel.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een specialist of in een servicecentrum.

8.2 Algemeen gebruik

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of vallen van kleine hoogte kunnen het product beschadigen.
- Gebruik geen hendelverlenger om de hendelwerking te versterken. Dit leidt tot beschadiging van het product.
- Gebruik geen doppen met een gewricht, omdat deze de kracht van het draaimoment kunnen beïnvloeden.
- Gebruik de mommentsleutel niet voor het losdraaien van schroeven, moeren of bouten.
- Gebruik het product nooit als slaggereedschap. Daardoor zal het beschadigen.
- Plaats het product alleen onder een rechte hoek ten opzichte van de schroef/moer en kantel het niet. Dit kan anders een verkeerde meetwaarde tot gevolg hebben.
- Houd het product altijd uitsluitend aan de handgreep vast.

8.3 Gebruiksomgeving

- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Bescherm het product tegen hoge vochtigheid en natigheid.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.

8.4 Gebruik

- Let bij het gebruik van het product op de in uw land geldende veiligheids- en ARBO-voorschriften.
- Als u vermoedt dat het product onnauwkeurig werkt, gebruik het dan niet meer. Laat het door vakkundig personeel controleren en eventueel opnieuw kalibreren.
- In scholen, opleidingscentra, hobbyruimtes en werkplaatsen dient door geschoold personeel voldoende toezicht te worden gehouden op het gebruik van het product.
- Raadpleeg een vakman wanneer u twijfelt over het juiste gebruik of de veiligheid van het product.
- Als het niet langer mogelijk is het product veilig te gebruiken, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Zie er ABSOLUUT vanaf het product zelf te repareren. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende langere tijd onder ongunstige omstandigheden werd opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportgerelateerde belastingen.

9 Productoverzicht



1 Bithouder

2 Vergrendelingsring

3 Instelring met fijne schaalverdeling

4 Grove schaalverdeling

5 Greep

10 Bediening

10.1 Draaimoment instellen

1. Beweeg de vergrendelingsring (2) naar .
2. Draai de Instelring (3) totdat het gewenste aanhaalmoment geselecteerd is.

Opmerking:

- De grove schaalverdeling geeft het ingestelde draaimoment in stappen van 5 cNm (0,05 Nm) weer.
- De fijne schaalverdeling geeft de tussenstappen van het ingestelde aanhaalmoment in stappen van 0,5 cNm (0,005 Nm) aan.

3. Beweeg de vergrendelingsring (2) naar .

→ Het aanhaalmoment is ingesteld.

10.2 Bouten/moeren vastdraaien

1. Steek een passende 4 mm (5/32") bit in de bithouder (1).
2. Draai de schroef/moer langzaam en gelijkmatig vast, tot het bereiken van het ingestelde aanhaalmoment wordt aangegeven door het slippen van de momentschroevendraaier.
3. Stel het aanhaalmoment na gebruik terug in op 0.

Belangrijk:

- Als de momentschroevendraaier niet na elk gebruik door het instellen van een aanhaalmoment op 0 wordt ontspannen, kan de nauwkeurigheid worden verminderd.

11 Reiniging en onderhoud

Belangrijk:

- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplosmiddelen. Deze kunnen het product beschadigen en ervoor zorgen dat het product niet goed werkt.
 - Dompel het product niet onder in water.
- Het product is onderhoudsvrij; demonteer het nooit. Onderhoud of reparaties mogen uitsluitend door een vakman worden uitgevoerd.
 - Reinig het product met een droge, pluisvrije doek.

12 Verwijdering

Voer het product aan het einde van zijn levensduur volgens de geldende wettelijke bepalingen af.

13 Technische gegevens

Verstelbereik.....	5-60 cNm (0,05-0,60 Nm)
Bithouder	4 mm (5/32"), voor bits met een lengte van 28 mm
Nauwkeurigheid.....	+/- 6 %
Materiaal.....	Aluminiumlegering
Lengte.....	100 mm
Gewicht.....	105 g

 Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright 2024 by Conrad Electronic SE.
