

Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2013 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de energie-etikettering van elektronische beeldschermen

	Parameter	Parameter of waarde en precisie			Eenheid
1.	Naam of handelsmerk leverancier.	Denver			
	Adres van de leverancier.	Denver A/S, Omega, Soef-ten 5A, 8382 Hinnerup, DK			
2.	Typeaanduiding	PFF-1012B			
3.	Energie-efficiëntieklasse voor SDR	C			
4.	Opgenomen vermogen in de gebruiksstand in SDR	5,4			W
5.	Energie-efficiëntieklasse voor HDR	n.v.t.			
6.	Opgenomen vermogen in de gebruiksstand in HDR-modus, indien geïmplementeerd	n.v.t.			W
7.	Opgenomen vermogen in uitstand, indien van toepassing	0,1			W
8.	Opgenomen vermogen in stand-bystand, indien van toepassing	0,1			W
9.	Opgenomen vermogen in netwerkgebonden stand-bystand, indien van toepassing	1,3			W
10.	Categorie elektronisch beeldscherm	Overige			
11.	Beeldverhouding	16	:	9	
12.	Schermmresolutie	1 280	x	800	pixels
13.	Schermdiagonaal	25,5			cm
14.	Schermdiagonaal	10			inch
15.	Zichtbaar schermoppervlak	2,9			dm²
16.	Gebruikte platteschermtechnologie	LED LCD			
17.	Automatische helderheidsregeling (ABC) beschikbaar	Nee			
18.	Spraakherkenningssensor beschikbaar	Nee			
19.	Aanwezigheidssensor beschikbaar	Nee			
20.	Beeldverversingsfrequentie (standaard)	60			Hz
21.	Minimale gegarandeerde beschikbaarheid van software- en firmware-updates (vanaf de datum waarop het in de handel brengen is beëindigd)	-			Jaar
22.	Minimale gegarandeerde beschikbaarheid van reserveonderdelen (vanaf de datum waarop het in de handel brengen is beëindigd)	-			Jaar
23.	Minimale gegarandeerde productondersteuning	-			Jaar
	Minimumduur van de door de leverancier geboden algemene garantie	-			Jaar
24.	Type voeding	Extern			
25.	Externe voeding (niet-gestandaardiseerd en in de doos van het product meegeleverd)				
	i	-			

	<i>ii</i>	Voedingsspanning	-	V
	<i>iii</i>	Uitgangsspanning	-	V
26.	Externe gestandaardiseerde voeding (of geschikte indien niet in de doos van het product meegeleverd)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Vereiste uitgangsspanning	-	V
	<i>iii</i>	Vereiste aangeleverde stroom (minimum)	-	A
	<i>iv</i>	Vereiste stroomfrequentie	-	Hz

Model placed on the Union market from 01/04/2024.



EPREL registration number: 1957844

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1957844>

Supplier: Denver A/S (Importer)

Website: www.denver.eu

Customer care service:

Name: Denver A/S

Website: www.denver.eu

Email: contact.hq@denver.eu

Phone: +4586226100

Address:

Omega, Soeften 5A
8382 Hinnerup
Denemarken