


Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2023/1669 der Kommission im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Smartphones und Slate-Tablets

1. Marke AGM		2. Modellkennung AGM_H6
3. Allgemeine Produktparameter:		
Parameter		Wert
4. Art des Geräts		Smartphone
5. Betriebssystem		Android
6. Energieeffizienzklasse		C
7. Vom Benutzer austauschbare Batterie		Nein
8. Batterielaufzeit pro Zyklus (ENDE _{Gerät} [h])		37
9. Batterielaufzeit in Zyklen — Standardeinstellungen [Zyklen]		800
10. Nennkapazität der Batterie (C _{rated} [mAh])		4 900
11. Versand mit Schutzabdeckung		Nein
12. Prüfung der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall — Stürze ohne Defekt [n]		269
13. Prüfung der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall — Stürze ohne Defekt, im vollständig erweiterten Zustand geprüft [n]		n.a.
14. Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall		B
15. Eindringungschutzgrad		IP68
16. Angegebene Eintauchtiefe in Wasser, bei IPx8 [m]		1,50
17. Ritzbeständigkeit des Bildschirms auf Mohs-scher Härteskala		4
18. Ladege-rät	Erforderliche Ausgangsleistung [W]	10
	Steckverbindertyp (am Ende des Geräts)	USB-C
Angaben zur Reparierbarkeit:		
19. Garantierte Mindestverfügbarkeit von Sicherheits-, Korrektur- und Funktionsaktualisierungen für das Betriebssystem (Jahre)		5
20. Reparierbarkeitsklasse (auf der Grundlage des nachstehenden Index)		B
21. Reparierbarkeitsindex		3,66
21a. Wert „Zerlegungstiefe“ (S _{DD})		3,80
21b. Wert „Befestigungselemente (Typ)“ (S _F)		3,40
21c. Wert „Werkzeuge (Typ)“ (S _T)		3,70
21d. Wert „Ersatzteile“ (S _{SP})		5

21e. Wert „Software-Aktualisierungen (Dauer)“ (S _{SU})	1
21f. Wert „Reparaturinformationen“ (S _{RI})	5
22. Weblink zu Informationen über die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für fachlich kompetente Reparateure und Endnutzer	/
23. Weblink zu Reparaturanweisungen für Endnutzer	/
24. Weblink zu Richtbeträgen für die Preise vor Steuern	/
Weitere Angaben:	/
25. Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie [Monate]	24

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 06.



EPREL-Eintragungsnummer 2380998

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2380998>

Lieferant: Apex CE Specialists GmbH (Bevollmächtigter)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: Apex CE Specialists GmbH

Website:

E-Mail-Adresse: Info@apex-ce.de

Telefonnummer: +49 177 699 5991

Anschrift:

Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf
Deutschland