

# ROLINE 19" stekkerdoos 8-voudig C13 + C20 stekker , Aluminium, 2 m

<b>Art.nr.</b>	19.07.1627
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	19.07.1627
<b>EAN (een stuk)</b>	7630049610897



**19" stekkerdoos met 8x C13 aansluiting en toevoerleiding (2m) met C20 stekker, 1HE, voor inbouw in 19" kasten, incl. montagebeugel.**

- 19" stekkerdoos (1 HE) voor montage in 19" kasten, incl. montagebeugel
- Opstelling van stopcontacten: 90°
- Geanodiseerd aluminium profiel
- Kabeltype: 2,0 m H05VVV-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>, zwart
- Maximale belasting/vermogen: 16A 3600W
- Kleur: ALU / lichtgrijs RAL 7035
- Breedte: 440 mm

## Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Stekkerdoos
Produkt type	19" stekkerdozen
Kleur	Aluminium
Lengte	2 m
Functie	19" stekkerdoos
Bouw type	19" Rackmount
Max. Belastbaarheid	3600W

Max. Spanning	250V AC
Aan/Uit-schakelaar	nee
Aantal contactdozen	8
Aantal Uitgangen/Haak	8 / 90°
Volgorde Uitgang	Rij
Afmeting (HxBxD)	44 x 44 0x 44 mm
Materiaal (Behuizing)	Aluminium
Kleur (Behuizing)	Aluminium
Aansluitkabel	H05VV-F 3G 1,5mm <sup>2</sup>
Aansluit connector	IEC320 C20
Hoogte	44 mm
Breedte	440 mm
Diepte	44 mm
Gewicht	0.88 kg
Hoogte verpakking	60 mm
Breedte verpakking	120 mm
Diepte verpakking	500 mm
Gewicht verpakking	0.95 kg