

ROLINE Monitorkabel DVI, M/M, (24+1) dual link, 15 m

Art.nr.	11.04.5598
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	11.04.5598
EAN (een stuk)	7611990175277



ROLINE Monitorkabel DVI in "dual link"-Version

DVI-kabel voor de directe verbinding tussen de digitale ingang van de TFT monitor en de DVI-uitgang van de grafische kaart. Door de directe overdracht van digitale signalen kan er geen verlies van beeldkwaliteit, omdat er niet geschakeld hoeft te worden tussen digitaal en analoog zoals wel het geval is bij analoge VGA kabels.

- Voordeel van DVI: Door de directe overdracht van digitale signalen kan er geen verlies van beeldkwaliteit
- Hoogwaardige afgeschermd kabel met duimschroeven
- Vergulde contacten
- Kabel met DVI-connectoren (DVI-D) aan beide kanten van de kabel, in "dual link"-Version

ROLINE Monitorkabel met DVI connectoren - uitstekende video overdracht in de hoogste resoluties.

De kabels van het merk ROLINE zijn gemaakt van de meest hoogwaardige materiaal kwaliteit, solide kwaliteit en met perfect passende connectoren. De sterke en toch flexibele kabelmantel van PVC in zwart beschermd effectief tegen kabelbreuk en andere beschadigingen. De connector van de kabel past 100% zeker en zitten goed vast in de monitor of PC. Het aansluiten van de connector wordt gezekerd door de handduimschroeven.

De ROLINE DVI kabel overdraagt de digitale video signalen snel, soepel en storingsvrij. De Kabel met DVI connectoren is geschikt voor een verbinding tussen bijvoorbeeld computer, laptop of grafische kaart en monitor, beamer of TV. De uiterst sterke en soepele kabelmantel is dubbel afgeschermd, waardoor de kabel minder gevoelig is voor

elektromagnetische storingen. Vergulde connectoren oxideren niet en hebben een betere signaal overdracht.

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Kabel
Produkt type	DVI kabels
Kleur	zwart
Lengte	15 m
Connector kant 1	DVI - D 24+1 Male
Connector kant 2	DVI - D 24+1 Male
Type connector kant 1	DVI-D 24+1, Dual-Link
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	DVI-D 24+1, Dual-Link
M/F kant 2	Male
Toepassing	extern
Kabel afscherming	afgeschermd
Handschroeven	ja
Technische bijzonderheden	Dual Link
Gewicht	3003.4 g
Hoogte verpakking	70 mm
Breedte verpakking	210 mm
Diepte verpakking	250 mm
Gewicht verpakking	2.45 kg