

# ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, M-M, (24+1) dual link, 3 m

<b>Art.nr.</b>	11.04.5513
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	11.04.5513
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990194575



DVI, als Standaard voor een digitale overdracht, voor de aansluiting tussen een grafische kaart en een digitalen Monitor (b.v. TFT)

- Hoogwaardige dubbel afgeschermdde kabel
- Tweevoudige afscherming (Folie+Mantel) voor de optimale overdracht van het beeld signaal.
- Buitenmantel met extra nylon gevlochten mantel.
- Verlengde schroeven voor een goede aansluiting.
- Gouden metalen behuizing voor een goede afscherming

## ROLINE GOLD - Topkwaliteit zonder compromissen!

Kabels van ROLINE GOLD kwaliteit worden geleverd met hoogwaardige afscherming en vergulde contacten voor contactbeveiliging, zelfs bij hoge insteekcycli. De stekkers zijn voorzien van een gouden coating om de contactduurzaamheid te verbeteren. Nylon versterkt buitenmateriaal in goud/zwart zorgt voor een betere stabiliteit en geeft de kabel een verbluffende uitstraling.

### Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Kabel
Produkt type	DVI kabel (dual link)
Kleur	zwart / goud
Lengte	3 m

Max. Resolutie	3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Connector kant 1	DVI - D 24+1 Male
Connector kant 2	DVI - D 24+1 Male
Type connector kant 1	DVI-D 24+1, Dual-Link
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	DVI-D 24+1, Dual-Link
M/F kant 2	Male
Toepassing	extern
Kabel afscherming	afgeschermd
Handschroeven	ja
Gewicht	318 g
Hoogte verpakking	50 mm
Breedte verpakking	190 mm
Diepte verpakking	160 mm
Gewicht verpakking	0.42 kg