

# VALUE Stroomkabel IEC320/C14 male - C15 female, zwart, 0,5 m

<b>Art.nr.</b>	19.99.1120
<b>Fabrikant</b>	VALUE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	19.99.1120
<b>EAN (een stuk)</b>	7630049613331



**Kabel met koude apparaatstekker IEC320 C14 en warme apparaatcontactdoos IEC320 C15. Het connectortype C14/C15 is speciaal ontworpen voor apparaten met hogere temperaturen, maar wordt ook gebruikt als een speciaal connectortype.**

- Spanning: 250 V AC
- Stroomsterkte: 10 A
- Type aansluiting:
- Male IEC60320 C14
- Female IEC60320 C15
- Kabelconstructie: 3 draden
- Dikte aders 1.0mm<sup>2</sup>
- Materiaal: PVC

## Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	Electriciteitssnoeren
Produkt type	Aansluitkabel
Kleur	zwart
Lengte	0.5 m
Aansluitingen	IEC320 C14, 10A Male / IEC320 C15, 10A Female

Max. Stroom	10 A
Max. Spanning	250V
Kabel mantel materiaal	H05VV-F
Kabeldoorsnede (mm <sup>2</sup> )	1 mm <sup>2</sup>
Aantal aders	3
Kant 1 connector Type	IEC320 C14
Kant 2 Female Type	IEC320 C15
Type connector kant 1	IEC320 C14, 10A
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	IEC320 C15, 10A
M/F kant 2	Female
Gewicht	100.1 g
Hoogte verpakking	40 mm
Breedte verpakking	40 mm
Diepte verpakking	150 mm
Gewicht verpakking	0.02 kg