

ROLINE GREEN HDMI High Speed Kabel met Ethernet, HDMI male - Mini HDMI male, 2 m

| | |
|-------------------|---------------|
| Art.nr. | 11.44.5580 |
| Fabrikant | ROLINE GREEN |
| Art.nr. fabrikant | 11.44.5580 |
| EAN (een stuk) | 7630049619685 |



2160p

4K

3D
capable

HDMI-kabel van halogeenvrij TPE materiaal met HDMI type A connector en mini HDMI type C connector voor het overbrengen van films zoals digitale bioscooptechnologie, met een 4K resolutie tot 3840x2160 @30Hz!

- Kabel met HDMI 19-connector en Mini HDMI-connector
- Maximale resolutie 1920 x 1080 pixels @60Hz, 3840 x 2160 pixels @30Hz
- Open voor toekomstige 3D videosystemen
- HDMI Ethernet kanaal
- Audio Return Channel (ARC) voor signaaldoorschakeling naar de audio/video ontvanger

ROLINE GREEN producten zijn enkel gemerkt met een papieren label en gemaakt van halogeenvrij TPE materiaal, zonder plastic zakken en zonder plastic kabelbinders voor gebruik in milieuvriendelijke omgevingen.

Technische specificaties

| | |
|---------------|---|
| Producent | ROLINE GREEN |
| Produkt groep | Kabel |
| Produkt type | Mini HDMI High Speed met Ethernet kabel |
| Kleur | zwart |

| | |
|------------------------------|---|
| Lengte | 2 m |
| Leveringsomvang | Kabel zonder plastic zak, wordt geleverd met een papieren label |
| Overdracht kwaliteit | HDMI High Speed with Ethernet |
| Max. Resolutie | 3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD) |
| Connector kant 1 | HDMI 19 Male |
| Connector kant 2 | Mini HDMI 19 Male |
| Type connector kant 1 | HDMI type A |
| M/F kant 1 | Male |
| Type connector kant 2 | HDMI type C (Mini) |
| M/F kant 2 | Male |
| Toepassing | extern |
| Kabel afscherming | afgeschermd |
| Materiaal Buitenmantel Kabel | TPE |
| Kabel LSOH | halogeenvrij |
| Technische bijzonderheden | HDMI High Speed met Ethernet |
| Gewicht | 50.8 g |
| Hoogte verpakking | 20 mm |
| Breedte verpakking | 50 mm |
| Diepte verpakking | 50 mm |
| Gewicht verpakking | 0.061 kg |