

ROLINE glasvezelkabel 50/125µm OM4, LC/LC, Low-Loss connector, violet, 7 m

Art.nr.	21.15.8876
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.15.8876
EAN (een stuk)	7630049620049

roline
Designed for Professionals



**De oplossing voor uw ruimteproblemen in het glasvezelbekabelingscentrum!
ROLINE glasvezel patchkabels in OM4 kwaliteit met verliesarme connectoren voor hoge dichtheid voor hoogwaardige glasvezelbekabeling in superieure ROLINE kwaliteit**

De LC-connector met zijn kleine doorsnede maakt hoge dichtheden in het verdelergebied mogelijk. Overal waar de dichtheden zo hoog zijn, wordt het moeilijk om dicht genoeg bij de connector te komen om veilig en netjes te patchen. Nu bieden wij de oplossing voor dit probleem! De stekkers van de nieuwe datacenterkabels zijn zo ontworpen dat een beheerder niet meer naar de eigenlijke stekkerbehuizing hoeft te grijpen, maar de stekkervergrendeling enkele centimeters van het patchpaneel kan losmaken en zo de kabel er zonder problemen uit kan trekken .

De extreem hoge kwaliteit van de OM4 vezel en de connector met een bijzonder laag invoegverlies zorgen voor een uitstekende overdrachtskwaliteit, zelfs bij zeer hoge bandbreedtes.

- De Kabel, met "Low-Loss"-connectoren behalen bijzonder goede waarde bij demping en reflectie. Ter vergelijking een standaard demping van normale LC connectoren is : 0,5 dB- en de demping van Low-Loss-LC-connectoren is : 0,15 dB
- De OM4 Faser ondersteunt Ethernet, Fibre Channel en OIF-toepassingen, tbv een groter

bereik van 550m bij 10 Gb/s en bij extreem lange gebouw-Backbones of Campus-Backbones van middellange lengte.

- Gemiddelde Bandbreedte : 4700 MHz-km
- Deze kabel is een Duplex-Kabel met Fasertype 50/125 μ m

Opmerking: Kabel in lengtes van 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m en 20m beschikbaar

- Kabel kleur: violet

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Fiber Optic Kabel
Produkt type	OM4 Fiber patchkabel
Kleur	violet
Lengte	7 m
Aantal Leidingen	2
Kabel specs.	Compacte ader
Kabel type	Duplexkabel
Uitgangskabel	nee
Leidingdoorsnede	50/125µm OM4
Aansluitingen	LC / LC
Type connector kant 1	LC
Connector kant 1 Ferrule	low loss
Type connector kant 2	LC
Connector kant 2 Ferrule	low loss
Aramid Trekontlasting	ja
Buiten Ø Kabel	2,8x6 mm
Buitenmantel Kabel	LS0H
Kabel LSOH	ja
Hoogte verpakking	20 mm
Breedte verpakking	80 mm
Diepte verpakking	80 mm
Gewicht verpakking	0.1 kg