

# VALUE DVI monitor kabel, DVI M-M, (24+1) dual link, 2,0m, 2 m

<b>Art.nr.</b>	11.99.5525
<b>Fabrikant</b>	VALUE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	11.99.5525
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990168941



**DVI kabel met aan beide zijden DVI-D connector in "dual link"-uitvoering voor de digitale aansluiting van grafische kaart en TFT-monitor**

- DVI standaardkabel voor de digitale aansluiting van grafische kaart en TFT-monitor.
- Voor een aansluiting met aan beide zijden DVI-D connector, "dual link"-versie

## Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	Kabel
Produkt type	DVI kabel (dual link)
Kleur	zwart
Lengte	2 m
Connector kant 1	DVI - D 24+1 Male
Connector kant 2	DVI - D 24+1 Male
Type connector kant 1	DVI-D 24+1, Dual-Link
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	DVI-D 24+1, Dual-Link
M/F kant 2	Male
Toepassing	extern

---

Kabel afscherming	afgeschermd
-------------------	-------------

Handschroeven	ja
---------------	----

Gewicht	222.2 g
---------	---------

Hoogte verpakking	30 mm
-------------------	-------

Breedte verpakking	140 mm
--------------------	--------

Diepte verpakking	140 mm
-------------------	--------

Gewicht verpakking	0.175 kg
--------------------	----------