

# ROLINE geaarde stroomkabel - IEC320-C19 16A, zwart, 2 m

<b>Art.nr.</b>	19.08.1552
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	19.08.1552
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990197187



## **Koude apparaat aansluitkabel 16 A met IEC320 C19 female en geaarde stekker, veel gebruikt bij UPS vanaf 3000VA en voor het aansluiten van bladeservers**

- Hoogwaardige materialen, solide verwerking en nauwkeurig vervaardigde stekkercontacten
- Robuuste PVC kabelmantel
- Stroomkabel met geaarde stekker en koude apparaat aansluiting
- Voor het voeden van bladeservers, hifi-apparaten of routers

## **ROLINE stroomkabel met geaarde stekker naar IEC320/C19 16A, 2 m - Voor het aansluiten van apparaten met IEC stekkers**

De kabels van het merk ROLINE worden gekenmerkt door hoogwaardige materialen, solide afwerking en nauwkeurig vervaardigde stekkercontacten. De extreem robuuste PVC kabelmantel in mat zwart beschermt effectief tegen beschadiging en kabelbreuk. De stevige, met rubber beklede bussen op de stekkers dienen als betrouwbare bescherming tegen knikken. De stekkers van de kabel zijn 100% precies passend en zorgen er zo voor dat de stekkerverbindingen stevig vast zitten.

De ROLINE stroomkabel met geaarde stekker en IEC-bus is onder andere geschikt voor het voeden van bladeservers, hifi-apparaten of routers. Het beschermende contact/IEC320-C19 voedingskabel kan ook worden gebruikt als accessoire voor het maken van muziek of als DJ apparatuur

### **Technische specificaties**

Producent	ROLINE
-----------	--------

Produkt groep	Electriciteitssnoeren
Produkt type	Aansluitkabel
Kleur	zwart
Lengte	2 m
Aansluitingen	3P. German, CEE 7/7 Male / IEC320 C19, 16A Female
Max. Stroom	16 A
Max. Spanning	250V
Max. Spanningssterkte	3600W
Kabel mantel materiaal	H05VV-F
Kabeldoorsnede (mm <sup>2</sup> )	1,5mm <sup>2</sup>
Aantal aders	3
Kant 1 omschrijving	Schuko
Kant 1 connector Type	Schuko
Kant 1 Connector Buiten Ø (mm)	40 mm
Kant 2 omschrijving	IEC
Kant 2 Female Type	IEC320 C19
Kant 2 Female Buiten Ø (mm)	20 x 28 mm
Type connector kant 1	3P. German, CEE 7/7
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	IEC320 C19, 16A
M/F kant 2	Female
Gewicht	317.1 g
Hoogte verpakking	50 mm
Breedte verpakking	110 mm
Diepte verpakking	250 mm
Gewicht verpakking	0.3 kg