

VALUE IP-stekkerdoos, 8-voudig, 19" rackmontage

Art.nr.	19.99.3420
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	19.99.3420
EAN (een stuk)	7630049610347



Met de VALUE IP 8-voudige stekkerdoos kunnen elektrische apparaten via een TCP/IP-netwerk worden in- en uitgeschakeld.

Om op te starten hoeft de VALUE IP-stekkerdoos 8-voudig alleen op een bestaande stroomvoorziening en het gewenste netwerk te worden aangesloten. Nadat een vrij IP-adres is toegewezen, kan elk van de acht poorten afzonderlijk worden geschakeld vanaf alle computers in hetzelfde netwerk met behulp van een webbrowser.

- 8 stopcontacten IEC320 C13 (aansluiting koude apparaten); Voeding via IEC320 C20 connector aan de achterkant
- Cross-platform bediening via webbrowser
- Eenvoudige en snelle Plug'n'Play-installatie
- Eenvoudige maar flexibele configuraties via webbrowser
- Kan als 19" apparaat in een serverkast (1U) worden geïnstalleerd
- Ingebouwde temperatuur- en vochtigheidssensoren om uw infrastructuur te bewaken
- Het vertragingcircuit instellen voor de aan/uit-functie van elke C13-poort om stroompieken op het apparaat te voorkomen
- Dynamische toewijzing van een netwerkadres door DHCP of handmatige toewijzing van een vast IP-adres
- De schakelstatus wordt voor elke poort afzonderlijk weergegeven door LED's aan de voorkant van het apparaat
- Overbelastingswaarschuwing
- Ingebouwde True RMS digitale meter
- Hoorbare alarmen voor overbelasting en drempel overschreden

Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	Stekkerdoos
Produkt type	IP Power Switch
Kleur	zwart
Lengte	1.8 m
Leveringsomvang	Stekkerdoos, aansluitkabel, beheerssoftware
Functie	Schakeling via IP
Bouw type	19" Rackmount
Max. Belastbaarheid	3600W
Max. Spanning	230V
Aan/Uit-schakelaar	ja
Schakelaar type	IP
Aantal contactdozen	8
Aantal Uitgangen/Haak	8 uitgangen
Volgorde Uitgang	recht, achterkant
Materiaal (Behuizing)	Metall
Kleur (Behuizing)	zwart
Aansluitkabel	IEC320 C20, koude apparaten
Kleur (Kabel)	zwart
Aansluit connector	8 x IEC320 C13, koude apparaten
Technische bijzonderheden	--
Hoogte	44 mm
Breedte	430 mm
Diepte	90 mm
Gewicht	2026.9 g
Hoogte verpakking	90 mm
Breedte verpakking	500 mm
Diepte verpakking	220 mm
Gewicht verpakking	2.38 kg

