

ROLINE USB Wall Charger Euro Plug, 2 Ports, 1x QC3.0 A + 1x C (PD), 38W

Art.nr.	19.11.1054
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	19.11.1054
EAN (een stuk)	7630049621282



2-poorts USB lader, 1x Type C + 1x QC3.0 met maximaal 38W voor de voeding (smartphones, tablets) van meerdere apparaten tegelijk

- Voor het opladen van mobiele apparaten (tablets / smartphones)
- Snel opladen 3.0 / Type C (PD) ondersteund
- Multi-bescherming: Over stroom/kortsluiting/overspanningsbescherming
- Compact ontwerp
- Power IQ-technologie - identificeert welk soort apparaat is aangesloten en levert de juiste spanning / schade
- Invoer: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
- Uitgang QC3.0: DC 3.6-6.5V/3A, 6.5-9V/2A, 9-12V/1.5A
- Uitgang Type C (PD): DC 5V 3A/9V 2A/12V 1,67A
- Totale opbrengst: max. 38W

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Spanning converter
Produkt type	USB lader
Kleur	wit
Ingang	100-240 VAC
Uitgang	QC3.0: DC 3,6 - 6,5V / 3A, 6,5 - 9V / 2A, 9 - 12V / 1,5A; PD: DC 5V / 3A, 9V / 2,22A, 12V / 1,67A

Spanningssterkte	38W
Afmeting (HxBxD)	53 x 31 x 89 mm
Aansluiting op het lichtnet	Eurostekker
Hoogte	53 mm
Breedte	31 mm
Diepte	89 mm
Gewicht	98 g
Hoogte verpakking	30 mm
Breedte verpakking	60 mm
Diepte verpakking	80 mm
Gewicht verpakking	0.12 kg