

VALUE Stroomkabel IEC320/C14 male - C15 female, zwart, 3 m

Art.nr.	19.99.1123
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	19.99.1123
EAN (een stuk)	7630049613362



Kabel met koude apparaatstekker IEC320 C14 en warme apparaatstekker IEC320 C15. Het connectortype C14/C15 is speciaal ontworpen voor apparaten met hogere temperaturen, maar wordt ook gebruikt als een speciaal connectortype.

- Spanning: 250 V AC
- Stroomsterkte: 10 A
- Type aansluiting:
- Male connector IEC60320 C14
- Female connector IEC60320 C15
- Kabelconstructie: 3 draden
- Dikte aders 1.0mm²
- Materiaal: PVC

Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	Electriciteitsnoeren
Produkt type	Aansluitkabel
Kleur	zwart
Lengte	3 m
Aansluitingen	IEC320 C14, 10A Male / IEC320 C15, 10A Female
Max. Stroom	10 A

Max. Spanning	250V
Kabel mantel materiaal	H05VV-F
Kabeldoorsnede (mm ²)	1 mm ²
Aantal aders	3
Kant 1 connector Type	IEC320 C14
Kant 2 Female Type	IEC320 C15
Type connector kant 1	IEC320 C14, 10A
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	IEC320 C15, 10A
M/F kant 2	Female
Gewicht	326.7 g
Hoogte verpakking	20 mm
Breedte verpakking	50 mm
Diepte verpakking	200 mm
Gewicht verpakking	0.325 kg