

ROLINE HQ VGA kabel HD15 M/M, 3 m

Art.nr.	11.04.5203
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	11.04.5203
EAN (een stuk)	7611990111572

roline
Designed for Professionals



- Geschikt voor het overbruggen van grotere afstanden (afhankelijk van grafische kaart en resolutie) met hoge resolutie; met versterker ook tot 100m
- Dubbel afgeschermd kabel (vlecht en folieafscherming) bestaande uit: 3 coaxiale lijnen voor de RGB-signalen en 7 AWG 28 aders
- Handvergrendelingsschroeven

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Kabel
Produkt type	VGA kabels
Kleur	zwart
Lengte	3 m
Connector kant 1	D-Sub HD 15 Male
Connector kant 2	D-Sub HD 15 Male
Type connector kant 1	HD D-Sub 15-pin (HD-15), VGA
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	HD D-Sub 15-pin (HD-15), VGA
M/F kant 2	Male
Toepassing	extern
Kabel afscherming	Dubbel afgeschermd

Handschroeven	ja
Kabelopbouw	3 Coax RGB 7xAWG28
Gewicht	271.4 g
Hoogte verpakking	40 mm
Breedte verpakking	140 mm
Diepte verpakking	190 mm
Gewicht verpakking	0.335 kg