

# ROLINE LCD dubbele monitorarmsteun, 4 draaipunten, tafelmontage

<b>Art.nr.</b>	17.03.1230
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	17.03.1230
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990169757



**De LCD dubbele monitorarm biedt de mogelijkheid om twee monitoren naast elkaar in de optimale positie te brengen.**

- Voor montage van schermen met VESA 75 (75x75mm) of VESA 100 (100x100mm)
- Kolom om aan de rand van de tafel te klemmen
- In hoogte verstelbare armen
- Scherm kantelen: 180° omhoog en omlaag
- Rotatiehoek: 270° voor portret of landschap
- VESA 75 (75x75mm) of VESA 100 (100x100mm)
- Eenvoudig en gemakkelijk kabelbeheer
- Materiaal: stevige aluminiumlegering
- Draagvermogen: 8 kg per monitor
- Bevestiging: tafelmok (15-100 mm tafelbladdikte)
- Kolomhoogte: 400 mm
- Armlengte: tot 620 mm

## Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	LCD-Monitor armen
Produkt type	Monitorarm, tafelmontage
Kleur	zilver
Draagkracht	16 kg

Aantal Draaipunten	4
Bevestiging	Tafelklem montage
Armlengte maximaal	2 x 620 mm
Verstel mogelijkheid	Mechanisch
Aantal monitoren	2
VESA 75 x 75 mm	ja
VESA 100 x 100 mm	ja
Materiaalgroep	metaal
Gewicht	7030.5 g
Hoogte verpakking	230 mm
Breedte verpakking	220 mm
Diepte verpakking	680 mm
Gewicht verpakking	8.443 kg