

ROLINE USB Charger, 6 Port (4x USB A, 1x USB C, 1x USB A QC3.0), max. 60W

Art.nr.	19.11.1055
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	19.11.1055
EAN (een stuk)	7630049621299

roline
Designed for Professionals



USB lader tot 60W voor het opladen van maximaal zes mobiele apparaten (tabletten/smartphones) tegelijk.

Voor gelijktijdig opladen of voor voeding voor 5 apparaten via de USB ingang, bijvoorbeeld: MP3 Player, telefoon, externe HDD, en andere apparaten.

- Power Adapter met 5 USB Female (type A)
- Makkelijk voor thuis of onderweg.

Technische specificaties

- oplader met vier USB uitgangen, type A Female
- Ingangsspanning: 100 - 240V AC, 50 - 60Hz
- Uitgangsspanning: 5VDC
- Uitgangsspanning: 4x USB DC 5V / 2,4A + 1x QC 3.0: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1,5A + 1x C DC 5V / 3A, 9V / 3A, 20V / 1,5A
- Afmeting: 29 x 70 x 100 mm

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Spanning converter
Produkt type	USB lader
Kleur	wit
Lengte	1.2 m

Leveringsomvang	USB lader, stekkervoeding, kabel 1.2m
Ingang	100-240 VAC
Uitgang	4x USB DC 5V / 2,4A + 1x QC 3.0: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1,5A + 1x C DC 5V / 3A, 9V / 3A, 20V / 1,5A
Spanningssterkte	max. 60 W
Afmeting (HxBxD)	28 x 71 x 100 mm
Uitgang-Aansluiting	5x USB Type A F, 1x USB C
Technische bijzonderheden	SmartID QC
Aansluiting op het lichtnet	Eurostekker
Hoogte	29 mm
Breedte	71 mm
Diepte	100 mm
Gewicht	198 g
Hoogte verpakking	30 mm
Breedte verpakking	80 mm
Diepte verpakking	100 mm
Gewicht verpakking	0.1 kg