

VALUE 19" serverbehuizing, 2U, kort, zwart

Art.nr.	19.99.0118
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	19.99.0118
EAN (een stuk)	4260133128125



Klassieke, veelzijdige 19-inch behuizing met een hoogte-eenheid van 2HE voor zware industriële omgevingen

- Veelzijdige 2U 19" industriële behuizing
- Robuuste constructie en ontwerp voor zware industriële omgevingen
- Afsluitbare voordeuren
- Ondersteunt Mini ITX, μ ATX-moederbord
- Maximale grootte moederbord: 260 mm x 260 mm
- Geïntegreerde stoffilters zorgen voor schone lucht en perfecte koeling
- Verwijderbare schijfhouders
- Ruimte voor 1x 3.5 en 1x 5.25 HDD
- Bediening: aan/uit-knop / reset-knop
- LED: voeding / activiteit harde schijf
- Frontaansluiting: 2x USB2.0
- De kleur zwart

Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	PC Behuizing
Produkt type	Industrie PC Behuizing
Kleur	zwart
Leveringsomvang	Behuizing, sleutel, schroefassortiment,
5.25 Inschuif	1x extern

3.5 Inschuif	1x extern, 7x intern (HDD)
HD Inschuif	3x 2,5" intern
Afmeting (HxBxD)	89 x 485 x 505 mm
Voorzijde Aansluiting	2x USB 2.0
Voeding	zonder (Flex Standard ATX-voeding kan worden geïnstalleerd)
Cooler Front	2x 60 mm, ingebouwd
Hoogte	89 mm
Breedte	485 mm
Diepte	505 mm
Gewicht	6.48 kg
Hoogte verpakking	550 mm
Breedte verpakking	620 mm
Diepte verpakking	180 mm
Gewicht verpakking	8.068 kg