

# ROLINE RS232 kabel D25 M/F, 9 m

<b>Art.nr.</b>	11.01.3690
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	11.01.3690
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990115204



## ROLINE RS232 kabel D25 M/F

- Kabel met twee 25-pins D-Sub-connectoren
- Verbindt bijv. een schakelkast met een computer
- 25 lijnen 1:1 . aangesloten
- Afschermingsdraad aangesloten op de folieafscherming van de kabel en beide connectoren
- Stekkerhuis gegoten met speciaal kunststof voor optimale trekcontlasting
- Zeer goede afscherming voorkomt gegevensverlies en elektromagnetische interferentie
- Handvergrendelingsschroeven
- Bronzen contacten met vergulding

### Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Kabel
Produkt type	25polige 1:1 kabel / RS232
Kleur	grijs
Lengte	9 m
Aansluitingen	Male / Female
Type connector kant 1	D-Sub 25-pin (DB-25)
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	D-Sub 25-pin (DB-25)
M/F kant 2	Female

---

Kabel afscherming	afgeschermd
-------------------	-------------

Handschroeven	ja
---------------	----

Gewicht	631 g
---------	-------

Hoogte verpakking	40 mm
-------------------	-------

Breedte verpakking	180 mm
--------------------	--------

Diepte verpakking	210 mm
-------------------	--------

Gewicht verpakking	0.76 kg
--------------------	---------