

# VALUE stroomkabel, C14 connector naar Schuko female, zwart, 0,3 m

<b>Art.nr.</b>	19.99.1117
<b>Fabrikant</b>	VALUE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	19.99.1117
<b>EAN (een stuk)</b>	7630049613386



**Voor het aansluiten van apparaten met gearde contactstekkers op UPS'en met C14.**

- Kabel met Schuko-connector en PVC-Apparaat female (IEC-Female)
- Aansluiting: Schuko connector 90° haaks, IEC-Male, recht
- Nominale data: 10A (IEC)
- Kleur: zwart
- Geschikt voor gebruik in Nederland, Duitsland, België, Oostenrijk

## Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	UPS-accessoires
Produkt type	Electriciteitssnoeren
Kleur	zwart
Lengte	0.3 m
Aansluitingen	IEC320 C14, 10A Male / 3P. German, CEE 7/7 Female
Type connector kant 1	IEC320 C14, 10A
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	3P. German, CEE 7/7
M/F kant 2	Female

---

Technische bijzonderheden	250VAC 10A
---------------------------	------------

Aansluiting op het lichtnet	Aansluiting voor koud toestel
-----------------------------	-------------------------------

Gewicht	148.6 g
---------	---------

Hoogte verpakking	20 mm
-------------------	-------

Breedte verpakking	50 mm
--------------------	-------

Diepte verpakking	100 mm
-------------------	--------

Gewicht verpakking	0.05 kg
--------------------	---------