

VALUE Stroom verlengkabel met aarde, 230VAC, UTE versie, wit, 10 m

| | |
|--------------------------|---------------|
| Art.nr. | 19.99.1175 |
| Fabrikant | VALUE |
| Art.nr. fabrikant | 19.99.1175 |
| EAN (een stuk) | 7630049611528 |



Verlengkabel met aarde male/female, 16A/230V

- Kabel: H05VV-F 3G 1,50 mm²
- Geschikt voor Frankrijk, Tsjechië, Slowakije

UTE Version - Geschikt voor Frankrijk, Tsjechië, Slowakije

Technische specificaties

| | |
|-----------------------------------|--|
| Producent | VALUE |
| Produkt groep | Electriciteitssnoeren |
| Produkt type | Stekkerdozen |
| Kleur | wit |
| Lengte | 10 m |
| Aansluitingen | 3P. German, CEE 7/7 Male / 3P. UTE, CEE 7/5 Female |
| Max. Stroom | 16 A |
| Max. Spanning | 250V AC |
| Max. Spanningssterkte | 3600W |
| Kabel mantel materiaal | H05VV-F |
| Kabeldoorsnede (mm ²) | 1,5 |
| Materiaal eigenschap | H05VV-F |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Kabel Buitendiameter | 8 mm |
| Aantal aders | 3 |
| Kant 1 omschrijving | Schuko Male |
| Kant 1 Connector Buiten Ø (mm) | 38 |
| Kant 2 omschrijving | Schuko Female |
| Kant 2 Female Buiten Ø (mm) | 52 |
| Type connector kant 1 | 3P. German, CEE 7/7 |
| M/F kant 1 | Male |
| Type connector kant 2 | 3P. UTE, CEE 7/5 |
| M/F kant 2 | Female |
| Gewicht | 0.5 kg |
| Hoogte verpakking | 80 mm |
| Breedte verpakking | 160 mm |
| Diepte verpakking | 370 mm |
| Gewicht verpakking | 0.5 kg |