

ROLINE USB Wall Charger Euro Plug, 2 Ports, 1x QC3.0 A + 1x C (PD), 20W

Art.nr.	19.11.1052
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	19.11.1052
EAN (een stuk)	7630049621244



2-poorts USB lader, 1x Type C + 1x QC3.0 A met maximaal 20W voor de voeding (smartphones, tablets) van meerdere apparaten tegelijk

- Voor het opladen van mobiele apparaten (tablets / smartphones)
- Snel opladen 3.0 / Type C (PD) ondersteund
- Multi-bescherming: Over stroom/kortsluiting/overspanningsbescherming
- Compact ontwerp
- Power IQ-technologie - identificeert welk soort apparaat is aangesloten en levert de juiste spanning / schade
- Invoer: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
- Uitgang QC3.0: DC 3,6 - 6V / 3A, 6 - 9V / 2A, 9 - 12V / 1,5A (max. 18W)
- Uitgang Type C (PD): DC 5V / 3A, 9V / 2,22A, 12V / 1,67A (max. 20W)
- Totale opbrengst: Max. 20W totaal via beide poorten bij gelijktijdig opladen

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Spanning converter
Produkt type	USB lader
Kleur	wit
Ingang	100-240 VAC
Uitgang	QC3.0: DC 3,6 - 6V / 3A, 6 - 9V / 2A, 9 - 12V / 1,5A; PD: DC 5V / 3A, 9V / 2,22A, 12V / 1,67A

Spanningssterkte	20W
Afmeting (HxBxD)	42 x 29 x 79 mm
Aansluiting op het lichtnet	Eurostekker
Hoogte	42 mm
Breedte	29 mm
Diepte	79 mm
Gewicht	57 g
Hoogte verpakking	30 mm
Breedte verpakking	50 mm
Diepte verpakking	80 mm
Gewicht verpakking	0.12 kg