

# ROLINE VGA kabel HD15 ST - BU met ferrietkern, 2 m

<b>Art.nr.</b>	11.04.5352
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	11.04.5352
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990120840

**roline**  
Designed for Professionals



- 3 coaxlijnen voor de RGB-signalen en 7 AWG 28 cores
- Met 2 extra ferrietkernen die de storingsimmunititeit verhogen
- Ingemaakte stekkerbehuizing
- Dubbel afgeschermd kabel (vlecht en folieafscherming)
- Handvergrendelingsschroeven

## Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Kabel
Produkt type	VGA kabels
Kleur	zwart
Lengte	2 m
Connector kant 1	D-Sub HD 15 Male
Connector kant 2	D-Sub HD 15 Female
Type connector kant 1	HD D-Sub 15-pin (HD-15), VGA
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	HD D-Sub 15-pin (HD-15), VGA
M/F kant 2	Female
Toepassing	extern
Kabel afscherming	Dubbel afgeschermd

Handschroeven	ja
Kabelopbouw	3 Coax RGB 7xAWG28
Technische bijzonderheden	met 2x ferrietkern
Gewicht	261.5 g
Hoogte verpakking	30 mm
Breedte verpakking	200 mm
Diepte verpakking	220 mm
Gewicht verpakking	0.382 kg