


VALUE monitorkabel DVI (18+1) / HDMI M/M, zwart, 10 m

Art.nr.	11.99.5553
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	11.99.5553
EAN (een stuk)	7611990173952



VALUE HDMI High Speed naar DVI-D monitorkabel voor het aansluiten van een ultrabook, notebook, laptop of pc op een monitor, tv, beamer of projector - voor schermtransmissies in uitstekende kwaliteit met een resolutie tot 1920x1080 @60Hz!

- HDMI is een universele verbingsstandaard voor de overdracht van video- en audiosignalen. Toepassingen zijn voornamelijk de aansluiting van monitoren en televisies op computers, Blu-Ray spelers en soortgelijke apparaten
- De HDMI aansluiting vereist minder ruimte en is daarom beter geschikt voor draagbare weergaveapparaten (ultrabooks, notebooks/laptops) of voor 2 aansluitingen op een grafische kaart (op een slotplaat)
- Afgeschermd kabel met vergulde contacten voor optimale overdracht van beeldsignalen
- Kabel met een DVI-D (18+1) en een HDMI stekker, de kabel is in beide richtingen te gebruiken
- Geschikt voor bijvoorbeeld het aansluiten van een TFT-monitor met DVI aansluiting op een grafische kaart met HDMI interface

Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	Kabel
Produkt type	HDMI DVI kabel
Kleur	zwart

Lengte	10 m
Max. Resolutie	1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Connector kant 1	DVI-D 18+1 Male
Connector kant 2	HDMI 19
Type connector kant 1	DVI-D 18+1, Single-Link
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	HDMI type A
M/F kant 2	Male
Toepassing	extern
Kabel afscherming	afgeschermd
Handschroeven	gedeeltelijk
Technische bijzonderheden	HDMI High Speed
Gewicht	541.6 g
Hoogte verpakking	50 mm
Breedte verpakking	190 mm
Diepte verpakking	210 mm
Gewicht verpakking	0.5 kg