

VALUE Stroomkabel IEC320/C14 male - C5 female, zwart, 1,8 m

Art.nr.	19.99.1119
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	19.99.1119
EAN (een stuk)	7630049613379



Stroomkabel met IEC320 C14 IEC male en IEC320 C5 notebook "Mickey Mouse" female aansluiting. Bijvoorbeeld te gebruiken als koppeling tussen de notebook voeding (C6) en de monitoraansluitkabel (connector C13).

- Spanning 250 V AC
- Stroom: 2,5 A
- Type connector:
 - Mannelijke stekker IEC60320 C14
 - Vrouwelijke Schakelaar IEC60320 C5
- Kabelconstructie: 3 draden
- Geleiders / Draden: Maat 1.0mm²
- Materiaal: PVC

Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	Electriciteitsnoeren
Produkt type	Aansluitkabel
Kleur	zwart
Lengte	1.8 m
Aansluitingen	IEC320 C14, 10A Male / IEC320 C5, notebook, „Micky Mouse“, 2,5A Female

Max. Stroom	2,5 A
Max. Spanning	250V
Kabel mantel materiaal	H05VV-F
Kabeldoorsnede (mm ²)	1 mm ²
Aantal aders	3
Kant 1 connector Type	IEC320 C14
Kant 2 Female Type	IEC320 C5
Type connector kant 1	IEC320 C14, 10A
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	IEC320 C5, notebook, „Micky Mouse“, 2,5A
M/F kant 2	Female
Gewicht	156.8 g
Hoogte verpakking	20 mm
Breedte verpakking	50 mm
Diepte verpakking	200 mm
Gewicht verpakking	0.225 kg