

# VALUE Cat.6 (Class E) 19" patchpaneel, 24P, onafgeschermd, zwart

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Art.nr.</b>           | 26.99.0362    |
| <b>Fabrikant</b>         | VALUE         |
| <b>Art.nr. fabrikant</b> | 26.99.0362    |
| <b>EAN (een stuk)</b>    | 7611990198085 |



## 19" patchpaneel 1HE voor inbouw in 19" kasten, incl. montagebeugel

- De ROLINE Cat. 6 / Class E 19"-Patchpaneel voldoen aan de eigenschappen van Cat. 6 / Class E Permanent Links en zijn ideaal voor de inzet in GigaBit Ethernet Netwerken
- Kabel aansluiting via de achterzijde dmv LSA techniek
- Op de LSA strips zijn kleurcoderingen bedrukt volgens EIA / TIA 568A
- Wij raden aan om voor de opbouw van een gestructureerde bekabeling de volgende componenten te gebruiken:

ROLINE UTP Cat.6/Class E Massief Installatie kabel (Best.-Nr.- 21.15.0989), ROLINE Cat.6/Class E aansluitdozen (Best.-Nr. 25.16.8494), ROLINE Cat.6/Class E 19" Patchpanel (Best.-Nr. 26.11.0355), en ROLINE UTP Patchkabel met RJ45 connector (Best.-Nr. 21.15.0935). Deze Produkt combinatie is bij de fa GHMT AG, een Duits geaccrediteerd testlab, volgens Class E in een kanaal van 100m gemeten. (Testbericht P1263a-04-D)

### Technische specificaties

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Producent            | VALUE                      |
| Produkt groep        | Aansluittechniek TP        |
| Produkt type         | Patchpanel Cat.6 / Class E |
| Kleur                | zwart                      |
| Afschermings type    | onafgeschermd              |
| Overdracht kwaliteit | Cat6 / Class E             |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Racksysteem                     | 19"-Techniek        |
| Aantal Poorten                  | 24                  |
| Aansluiting<br>installatiekabel | Krone LSPlus        |
| Bezetting                       | EIA/TIA 568A & 568B |
| Modulare opbouw                 | nee                 |
| Afgeschermd kontakt             | nee                 |
| bijzondere<br>trekontlasting    | ja                  |
| Insteek richting                | recht               |
| Hoogte eenheden                 | 1 HE                |
| Hoogte                          | 44.5 mm             |
| Breedte                         | 482.5 mm            |
| Diepte                          | 100 mm              |
| Gewicht                         | 1132.8 g            |
| Hoogte verpakking               | 50 mm               |
| Breedte verpakking              | 200 mm              |
| Diepte verpakking               | 540 mm              |
| Gewicht verpakking              | 1 kg                |