

ROLINE glasvezelkabel 50/125µm OM3, LC/LC, Low-Loss connector, turkoois, 5 m

Art.nr.	21.15.8825
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.15.8825
EAN (een stuk)	7611990120017



LSOH

ROLINE OM3 glasvezel patchkabels voor hoogwaardige glasvezelbekabeling in superieure ROLINE kwaliteit.

- Veilig de toekomst in! De OM3 vezelkwaliteit en connectoren met een bijzonder laag invoegverlies zorgen voor een uitstekende overdrachtskwaliteit, zelfs bij zeer hoge bandbreedtes.
- Materiaal en fabricage in ROLINE kwaliteit
- De kabels, geassembleerd met "low-loss" connectoren, behalen bijzonder goede waarden voor insteekverlies en reflectie. Ter vergelijking:- Typische demping van een standaard LC connector: 0,5 dB Typische demping van een verliesarme LC connector: 0,15 dB
- Deze kabels worden geleverd als duplex kabels met vezeltype 50/125µm
- Kleur turkoois

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Fiber Optic Kabel
Produkt type	OM3 Fiber patchkabel

Kleur	turkoois
Lengte	5 m
Aantal Leidingen	2
Kabel specs.	Compacte ader
Kabel type	Duplexkabel
Uitgangskabel	nee
Leidingdoorsnede	50/125µm OM3
Aansluitingen	LC / LC
Type connector kant 1	LC
Connector kant 1 Ferrule	Low-Loss
Type connector kant 2	LC
Connector kant 2 Ferrule	Low-Loss
Aramid Trekontlasting	ja
Buiten Ø Kabel	2,8x6 mm
Buitenmantel Kabel	LS0H
Kabel LSOH	ja
Gewicht	35.4 g
Hoogte verpakking	10 mm
Breedte verpakking	200 mm
Diepte verpakking	290 mm
Gewicht verpakking	0.06 kg