

VALUE F.O. kabel 50/125µm OM4, LC/SC, violet, 1 m

Art.nr.	21.99.8761
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	21.99.8761
EAN (een stuk)	7611990198344



De OM4-vezel wordt gebruikt voor bestaande 1 en 10 Gbit/s toepassingen en toekomstige 40 en 100 Gbit/s. Geschikt voor grotere bereiken van meer dan 550 m bij 10 Gbit/s en backbones. Met een effectieve modale bandbreedte van 4700 MHz km is de OM4-vezel ook bijzonder geschikt voor datacenters met een kortere afstand en krachtige computertoepassingen.

- VALUE OM4 glasvezelkabel met vezeltype 50/125 µm
- Beschikbare lengtes: 0,5, 1, 2, 3, 5 en 10 m
- Kleur buitenkant: violet

- De kabels worden geassembleerd met hoogwaardige connectoren en bereiken de beste waarde voor insertion loss en reflectie
- Beschikbare lengtes: 0,5, 1, 2, 3, 5 en 10m

Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	Fiber Optic Kabel
Produkt type	OM4 Fiber patchkabel
Kleur	violet
Lengte	1 m
Aantal Leidingen	2
Kabel specs.	Compacte ader
Kabel type	Duplexkabel

Uitgangskabel	nee
Leidingdoorsnede	50/125µm OM4
Aansluitingen	LC / SC
Type connector kant 1	LC
Type connector kant 2	SC
Aramid Trekontlasting	ja
Buiten Ø Kabel	2,8x6 mm
Buitenmantel Kabel	PVC
Kabel LSOH	nee
Gewicht	25.1 g
Hoogte verpakking	10 mm
Breedte verpakking	150 mm
Diepte verpakking	140 mm
Gewicht verpakking	0.07 kg