

VALUE F.O. kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violet, 5 m

Art.nr.	21.99.8755
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	21.99.8755
EAN (een stuk)	7611990198313



De OM4-vezel wordt gebruikt voor bestaande 1 en 10 Gbit/s toepassingen en toekomstige 40 en 100 Gbit/s. Geschikt voor grotere bereiken van meer dan 550 m bij 10 Gbit/s en backbones. Met een effectieve modale bandbreedte van 4700 MHz km is de OM4-vezel ook bijzonder geschikt voor datacenters met een kortere afstand en krachtige computertoepassingen.

- VALUE OM4 glasvezelkabel met vezeltype 50/125 µm
- Beschikbare lengtes: 0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7m, 10 m, 15 m en 20 m
- Kleur buitenkant: violet

Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	Fiber Optic Kabel
Produkt type	OM4 Fiber patchkabel
Kleur	violet
Lengte	5 m
Aantal Leidingen	2
Kabel specs.	Compacte ader
Kabel type	Duplexkabel
Uitgangskabel	nee
Leidingdoorsnede	50/125µm OM4

Aansluitingen	LC / LC
---------------	---------

Type connector kant 1	LC
-----------------------	----

Type connector kant 2	LC
-----------------------	----

Aramid Trekontlasting	ja
-----------------------	----

Buiten Ø Kabel	3 mm
----------------	------

Buitenmantel Kabel	PVC
--------------------	-----

Kabel LSOH	nee
------------	-----

Gewicht	70.7 g
---------	--------

Hoogte verpakking	30 mm
-------------------	-------

Breedte verpakking	160 mm
--------------------	--------

Diepte verpakking	160 mm
-------------------	--------

Gewicht verpakking	0.11 kg
--------------------	---------