

# VALUE Patchkabel Cat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), groen, 1 m

Art.nr.	21.99.1333
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	21.99.1333
EAN (een stuk)	7611990177455



**Dubbel afgeschermd (PiMF) twisted pair-verbindingkabel van categorie 6 met afgeschermd RJ-45-connectoren aan beide zijden. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaatverbindingkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN.**

- Duurzaam met gegoten knikbescherming
- 1: 1 contacttoewijzing volgens EIA / TIA 568, 8 draden
- Structuur: 8-draads soepel
- Afscherming in paren in aluminium gelamineerde film
- Vlechtscherm
- Impedantie: 100 ohm

## Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	S/FTP PiMF patchkabel
Kleur	groen
Lengte	1 m

Afschermings type	PiMF
Overdracht kwaliteit	Cat6 / Class E
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Kleur (Tule)	groen
Kabel LSOH	nee
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Gewicht	37.1 g
Hoogte verpakking	13 mm
Breedte verpakking	120 mm
Diepte verpakking	120 mm
Gewicht verpakking	0.045 kg