

ROLINE glasvezelkabel 50/125µm OM3, LC/ST, turkoois, 2 m

Art.nr.	21.15.8722
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.15.8722
EAN (een stuk)	7611990188499



ROLINE OM3 glasvezel patchkabels voor hoogwaardige glasvezelbekabeling in superieure ROLINE kwaliteit.

- Voor kabels met 50/125 m vezels in de OM3 categorie kunnen lengtes tot 900 m worden bereikt met Gigabit Ethernet en tot 300 m met 10 Gigabit Ethernet
- De kabels zijn geassembleerd met hoogwaardige connectoren en behalen goede waarden voor insteekverlies en reflectie
- Alle kabels worden geleverd als duplex kabels met vezeltype 50/125µm
- Kleur turkoois

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Fiber Optic Kabel
Produkt type	OM3 Fiber patchkabel
Kleur	turkoois
Lengte	2 m
Aantal Leidingen	2
Kabel specs.	Compacte ader
Kabel type	Duplexkabel
Uitgangskabel	nee

Leidingdoorsnede	50/125µm OM3
Aansluitingen	LC / ST
Type connector kant 1	LC
Type connector kant 2	ST
Aramid Trekontlasting	ja
Buiten Ø Kabel	2,8x6 mm
Buitenmantel Kabel	PVC
Kabel LSOH	nee
Gewicht	25.9 g
Hoogte verpakking	10 mm
Breedte verpakking	210 mm
Diepte verpakking	160 mm
Gewicht verpakking	0.04 kg