

ROLINE Stroomkabel Male C20 - Female C19, zwart, 3 m

Art.nr.	19.08.1563
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	19.08.1563
EAN (een stuk)	7611990197217



ROLINE verlengkabel voor koude apparaten - IEC320 C20 Male / C 19 Female - zwart 2 m

Verlengkabel 16 A met IEC320 C19 Female en C20 Male connector, veel gebruikt bij UPS vanaf 3000VA en om bladeservers aan te sluiten.

- Hoogwaardig materiaal
- Nauwkeurig vervaardigde stekkercontacten
- Netsnoer met IEC stekkers
- Voor het verlengen van een stroomkabel om bladeservers, hifi-apparatuur of routers aan te sluiten

ROLINE verlengkabel IEC320 C19 naar C 20 16 A, 2 m - Voor het aansluiten van apparaten met IEC connectoren

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Electriciteitssnoeren
Produkt type	Aansluitkabel
Kleur	zwart
Lengte	3 m
Aansluitingen	IEC320 C20, 16A Male / IEC320 C19, 16A Female

Max. Stroom	16 A
Max. Spanning	250V
Max. Spanningssterkte	3600W
Kabel mantel materiaal	H05VV-F
Kabeldoorsnede (mm ²)	1,5mm ²
Aantal aders	3
Kant 1 connector Type	IEC320 C20
Kant 1 Connector Buiten Ø (mm)	20 x 28 mm
Kant 2 Female Type	IEC320 C19
Kant 2 Female Buiten Ø (mm)	23 x 30 mm
Type connector kant 1	IEC320 C20, 16A
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	IEC320 C19, 16A
M/F kant 2	Female
Gewicht	432.9 g
Hoogte verpakking	20 mm
Breedte verpakking	255 mm
Diepte verpakking	350 mm
Gewicht verpakking	0.25 kg