

# ROLINE S/FTP Cat.5e (Class D) patchkabel, geel, 0,5 m

<b>Art.nr.</b>	21.15.0382
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	21.15.0382
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990167012

**roline**  
Designed for Professionals



**Cat.5e**  
Class D

**SF/UTP**

## Kant en klaar dubbel afgeschermde Twisted-Pair patchkabel met RJ-45 connectoren aan beide uiteinden.

- Geschikt voor professionele en industriële toepassingen.
- Klaar voor gebruik.
- Buigbaar dank zij de aan gespoten speciale tule met knikbescherming.
- 1:1 aangesloten volgens EIA/TIA568.
- Opbouw: 8 aders soepel met afscherming van polysterfolie met aluminium
- Extra afscherming door gevlochten koperen mantel.
- Impedantie: 100 Ohm.
- Hoogwaardige vergulde contacten.

### Advies:

Wij raden u aan, om bij de opbouw van een nieuw netwerk, de volgende componenten te gebruiken voor de hoogst mogelijke dataoverdracht en de beste test resultaten:

- 21.15.0020 ROLINE Cat.5e S/FTP installatiekabel massief.
- 25.16.8487 ROLINE Cat.5e aansluitdozen STP
- 26.11.0329 ROLINE 19" patchpanel Cat.5e STP.
- 21.15.0305 ROLINE Cat. 5e S/FTP patchkabel.

Deze product combinatie, is in ons eigen proeflaboratorium naar de standaard van Class D in een Channel van 100 meter getest.

### Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	S/FTP Patchkabel
Kleur	geel
Lengte	0.5 m
Afschermings type	SFTP
Overdracht kwaliteit	Cat5e / Class D
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Kleur (Tule)	geel
Kabel LSOH	nee
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Gewicht	24.2 g
Hoogte verpakking	30 mm
Breedte verpakking	140 mm
Diepte verpakking	140 mm
Gewicht verpakking	0.027 kg