

VALUE 19-inch server behuizing STD, zwart, 4HE

Art.nr.	19.99.0104
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	19.99.0104
EAN (een stuk)	4260133128101



Klassieke, veelzijdige 19-inch behuizing voor de zware dagelijkse industriële omgeving

- Klassieke, veelzijdige 4U 19" industriële pc-behuizing
- Robuuste constructie voor de ruwe, alledaagse industriële omgeving
- Afsluitbare geïntegreerde voorklep beschermt de aandrijvingen erachter
- Veel ruimte voor diverse schijven; de schijfhouders kunnen in slechts een paar stappen worden verwijderd
- Maximale grootte moederbord: 305x270 mm (12"x10.6")
- Ruimte voor het installeren van een ATX-voeding (niet meegeleverd)
- Kogel gelagerde ventilator (120x120 mm) met verwisselbaar luchtfilter aan de voorzijde, ruimte aan de achterzijde voor inbouw van twee 80x80 mm ventilatoren
- De kleur zwart
- Optionele accessoires: telescopische rail 19.99.0114

Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	PC Behuizing
Produkt type	Industrie PC Behuizing
Kleur	zwart
Leveringsomvang	Behuizing, set schroeven, sleutel
5.25 Inschuif	3x extern
3.5 Inschuif	8x intern (HDD)

Afmeting (HxBxD)	178 x 485 x 483 mm
benodigde inbouw hoogte	4 HE
Voorzijde Aansluiting	2x USB 2.0
Voeding	zonder (standaard ATX-voeding kan worden geïnstalleerd)
Cooler Front	120mm, ingebouwd
Cooler Achterzijde	2x 80 mm, voorbereid voor installatie
Hoogte	178 mm
Breedte	485 mm
Diepte	483 mm
Gewicht	10 kg
Hoogte verpakking	260 mm
Breedte verpakking	550 mm
Diepte verpakking	590 mm
Gewicht verpakking	11.621 kg