


# ROLINE glasvezelkabel duplex, single mode 9/125µm OS2, LC/SC, geel, 2 m

<b>Art.nr.</b>	21.15.8792
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	21.15.8792
<b>EAN (een stuk)</b>	7630049616950



**LSOH**

## ROLINE LSOH glasvezel patchkabel met single-mode vezels in OS2 kwaliteit

- Kabelmantel van halogeenvrij, rookarm en vlamvertragend materiaal
- Gemonteerd met hoogwaardige connectoren met keramische adereindhulzen
- Duplexkabel met strakke buffering
- Hoge treksterkte door aramidevezels

### Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Fiber Optic Kabel
Produkt type	OS2 Fiber SingleMode
Kleur	geel
Lengte	2 m
Aantal Leidingen	2
Kabel type	Duplexkabel
Uitgangskabel	nee

Leidingdoorsnede	9/125µm OS2
------------------	-------------

Aansluitingen	LC / SC
---------------	---------

Type connector kant 1	LC
-----------------------	----

Connector kant 1 Ferrule	Keramiek
-----------------------------	----------

Type connector kant 2	SC
-----------------------	----

Connector kant 2 Ferrule	Keramiek
-----------------------------	----------

Kleur (Kabel)	geel
---------------	------

Aramid Trekontlasting	ja
-----------------------	----

Crossed	ja
---------	----

Buiten Ø Kabel	1,8 x 3,6mm
----------------	-------------

Kabel LSOH	ja
------------	----

Gewicht	25 g
---------	------

Hoogte verpakking	20 mm
-------------------	-------

Breedte verpakking	20 mm
--------------------	-------

Diepte verpakking	50 mm
-------------------	-------

Gewicht verpakking	0.02 kg
--------------------	---------