

ROLINE USB Wall Charger Euro Plug, 2 Ports, 1x QC3.0 + 1x C (PD), 65W

Art.nr.	19.11.1041
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	19.11.1041
EAN (een stuk)	7630049620100



2-poorts USB lader, 1x Type C + 1x QC3.0 met maximaal 65W voor de voeding (smartphones, tablets) van meerdere apparaten tegelijk

- Voor het opladen van mobiele apparaten (tablets / smartphones)
- Snel opladen 3.0 / Type C (PD) ondersteund
- Multi-bescherming: Over stroom/kortsluiting/overspanningsbescherming
- Compact ontwerp
- Power IQ-technologie - identificeert welk soort apparaat is aangesloten en levert de juiste spanning / schade
- Invoer: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
- Uitgang QC3.0: DC 3.6-6V/3A, 6-9V/2A, 9-12V/1.5A
- Uitgang Type C (PD): DC 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3,25A
- Totale opbrengst: max. 65 W

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Spanning converter
Produkt type	USB lader
Kleur	wit
Ingang	100-240 VAC
Uitgang	QC3.0: DC 3,6 - 6V / 3A, 6 - 9V / 2A, 9 - 12V / 1,5A; PD: DC 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3,25A

Spanningssterkte	65W
Afmeting (HxBxD)	58 x 31 x 94 mm
Hoogte	58 mm
Breedte	31 mm
Diepte	94 mm
Gewicht	139 g
Hoogte verpakking	40 mm
Breedte verpakking	70 mm
Diepte verpakking	100 mm
Gewicht verpakking	0.1 kg