

ROLINE 19" stekkerdoos 8-voudig C13 + C14 stekker, 10A, Aluminium, 2 m

Art.nr.	19.07.1629
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	19.07.1629
EAN (een stuk)	7630049610910



19" stekkerdoos met 8x C13 aansluitingen en voedingskabel (2m) met C14 stekker, 10A zekering, 1HE, voor inbouw in 19" kasten, incl. montagebeuge

- 19" stekkerdoos(1 HE) voor montage in 19" kasten, incl. montagebeugel
- Opstelling van stopcontacten: 90°
- Geanodiseerd aluminium profiel
- Kabel: 2,0 m H05VV-F 3G 1,0 mm², zwart
- Maximale belasting: 10A/2300 W
- Met vervangbare 10A fijndradige zekering
- Kleur: ALU / lichtgrijs RAL 7035
- Breedte: 440 mm

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Stekkerdoos
Produkt type	19" stekkerdozen
Kleur	Aluminium
Lengte	2 m
Funktie	19" stekkerdoos
Bouw type	19" Rackmount

Max. Belastbaarheid	2300W
Max. Spanning	250V AC
Aan/Uit-schakelaar	nee
Aantal contactdozen	8
Aantal Uitgangen/Haak	8 / 90°
Volgorde Uitgang	Rij
Afmeting (HxBxD)	44 x 44 0x 44 mm
Materiaal (Behuizing)	Aluminium
Kleur (Behuizing)	Aluminium
Aansluitkabel	H05VV-F 3G 1mm ²
Aansluit connector	Koude apparaten IEC320 C14
Hoogte	44 mm
Breedte	440 mm
Diepte	44 mm
Gewicht	0.88 kg
Hoogte verpakking	50 mm
Breedte verpakking	100 mm
Diepte verpakking	490 mm
Gewicht verpakking	0.838 kg