

# ROLINE HQ VGA kabel HD15 M/M met ferrietkern, 3 m

<b>Art.nr.</b>	11.04.5253
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	11.04.5253
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990120789

**roline**  
Designed for Professionals



- Hoogwaardige kabel voor het aansluiten van een monitor aan een grafische kaart of een VGA-splitter/versterker.
- Speciaal voor het overbruggen van grotere afstanden (afhankelijk van grafische kaart en resolutie) bij een hoge resolutie; met versterker tot 100 meter
- Dubbelafgeschermde kabel (gevlochten en folie afscherming) bestaande uit: 3 coaxleidingen voor de RGB signalen en 7 AWG 28 Aders voor de beide Sync.-Signalen en aarde
- Met aanbeide kanten van de kabel een ferrietkern die ontstoort
- Connector in gegoten behuizing
- Connector met handduimschroeven

## Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Kabel
Produkt type	VGA kabels
Kleur	zwart
Lengte	3 m
Connector kant 1	D-Sub HD 15 Male
Connector kant 2	D-Sub HD 15 Male
Type connector kant 1	HD D-Sub 15-pin (HD-15), VGA
M/F kant 1	Male

Type connector kant 2	HD D-Sub 15-pin (HD-15), VGA
M/F kant 2	Male
Toepassing	extern
Kabel afscherming	Dubbel afgeschermd
Handschroeven	ja
Kabelopbouw	3 Coax RGB 7xAWG28
Technische bijzonderheden	met 2x ferrietkern
Gewicht	333 g
Hoogte verpakking	30 mm
Breedte verpakking	150 mm
Diepte verpakking	170 mm
Gewicht verpakking	0.362 kg