

VALUE Stroomkabel geaard - IEC320-C19 16A, zwart, 2 m

Art.nr.	19.99.1552
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	19.99.1552
EAN (een stuk)	7611990138166



Aansluitkabel met IEC320 C19 female en geaarde stekker male

Aansluitkabel tot 16 A

- Toepassingen: UPS'en vanaf 3000VA of aansluiting van bladeservers

Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	Electriciteitssnoeren
Produkt type	Aansluitkabel
Kleur	zwart
Lengte	2 m
Aansluitingen	3P. German, CEE 7/7 Male / IEC320 C19, 16A Female
Max. Stroom	16 A
Max. Spanning	250V
Max. Spanningssterkte	3600W
Kabel mantel materiaal	H05VV-F
Kabeldoorsnede (mm ²)	1,5mm ²
Aantal aders	3

Kant 1 omschrijving	Schuko
Kant 1 connector Type	Schuko
Kant 1 Connector Buiten Ø (mm)	40 mm
Kant 2 omschrijving	Koude apparaten
Kant 2 Female Type	IEC320 C19
Kant 2 Female Buiten Ø (mm)	20 x 28 mm
Type connector kant 1	3P. German, CEE 7/7
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	IEC320 C19, 16A
M/F kant 2	Female
Gewicht	321 g
Hoogte verpakking	50 mm
Breedte verpakking	90 mm
Diepte verpakking	220 mm
Gewicht verpakking	0.3 kg