

ROLINE Stroomkabel Male C20 - Female C19, zwart, 2 m

Art.nr.	19.08.1562
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	19.08.1562
EAN (een stuk)	7611990197200



ROLINE verlengkabel voor koude apparaten - IEC320 C20 Male / C 19 Female - zwart 2 m

Verlengkabel 16 A met IEC320 C19 Female en C20 Male connector, veel gebruikt bij UPS vanaf 3000VA en om bladeservers aan te sluiten.

- Hoogwaardig materiaal
- Nauwkeurig vervaardigde stekkercontacten
- Netsnoer met IEC stekkers
- Voor het verlengen van een stroomkabel om bladeservers, hifi-apparatuur of routers aan te sluiten

ROLINE verlengkabel IEC320 C19 naar C 20 16 A, 2 m - Voor het aansluiten van apparaten met IEC connectoren

De kabels van het merk ROLINE worden gekenmerkt door hoogwaardige materialen, solide afwerking en nauwkeurig vervaardigde stekkercontacten. De extreem robuuste PVC kabelmantel in mat zwart beschermt effectief tegen beschadiging en kabelbreuk. De massieve, met rubber beklede doppen dienen betrouwbaar als knikbescherming. De stekkers van de kabel zijn 100% precies passend en zorgen er zo voor dat de stekkerverbindingen stevig vast zitten.

De ROLINE stroomkabel met IEC connectoren is onder andere geschikt voor het verlengen van een stroomkabel om bladeservers, hifi-apparaten of routers aan te sluiten. Ook geschikt als accessoire voor het maken van muziek of als DJ-apparatuur.

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Electriciteitssnoeren
Produkt type	Aansluitkabel
Kleur	zwart
Lengte	2 m
Aansluitingen	IEC320 C20, 16A Male / IEC320 C19, 16A Female
Max. Stroom	16 A
Max. Spanning	250V
Max. Spanningssterkte	3600W
Kabel mantel materiaal	H05VV-F
Kabeldoorsnede (mm ²)	1,5mm ²
Aantal aders	3
Kant 1 omschrijving	Koude apparaten
Kant 1 connector Type	IEC320 C20
Kant 1 Connector Buiten Ø (mm)	20 x 28 mm
Kant 2 omschrijving	Koude apparaten
Kant 2 Female Type	IEC320 C19
Kant 2 Female Buiten Ø (mm)	23 x 30 mm
Type connector kant 1	IEC320 C20, 16A
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	IEC320 C19, 16A
M/F kant 2	Female
Gewicht	321.6 g
Hoogte verpakking	30 mm
Breedte verpakking	190 mm
Diepte verpakking	240 mm

Gewicht verpakking

0.342 kg