

# VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) UTP, zwart, 0,5 m

Art.nr.	21.99.1460
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	21.99.1460
EAN (een stuk)	7611990121199



**De voordelige oplossing voor Categorie 6A-bekabeling voor datasnelheden tot 10Gbit/s. Twisted pair aansluitkabel met aan beide zijden bevestigde RJ-45-stekkers.**

- Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel
- Slijtvast met gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting 1:1 volgens EIA/TIA 568, 8 draden
- Constructie: 8 aders gestrand
- Impedantie: 100 ohm

**De volgende componenten worden aanbevolen voor het opzetten van niet-afgeschermd gestructureerde Cat.6A-bekabeling:**

Technische specificaties	
Producent	VALUE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	UTP patchkabel
Kleur	zwart

Lengte	0.5 m
Afschermings type	UTP
Overdracht kwaliteit	Cat6A / Class EA
Aantal aders	8
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Kleur (Tule)	zwart
Kabel LSOH	nee
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Gewicht	24.3 g
Hoogte verpakking	10 mm
Breedte verpakking	150 mm
Diepte verpakking	150 mm
Gewicht verpakking	0.01 kg