

ROLINE RS232 kabel D25 M/F, 6 m

| | |
|--------------------------|---------------|
| Art.nr. | 11.01.3660 |
| Fabrikant | ROLINE |
| Art.nr. fabrikant | 11.01.3660 |
| EAN (een stuk) | 7611990110117 |



ROLINE RS232 kabel D25 M/F

- Kabel met twee 25-pins D-Sub-connectoren
- Verbindt bijv. een schakelkast met een computer
- 25 lijnen 1:1 . aangesloten
- Afschermingsdraad aangesloten op de folieafscherming van de kabel en beide connectoren
- Stekkerhuis gegoten met speciaal kunststof voor optimale trekcontlasting
- Zeer goede afscherming voorkomt gegevensverlies en elektromagnetische interferentie
- Handvergrendelingsschroeven
- Bronzen contacten met vergulding

Technische specificaties

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Producent | ROLINE |
| Produkt groep | Kabel |
| Produkt type | 25polige 1:1 kabel / RS232 |
| Kleur | grijs |
| Lengte | 6 m |
| Aansluitingen | Male / Female |
| Type connector kant 1 | D-Sub 25-pin (DB-25) |
| M/F kant 1 | Male |
| Type connector kant 2 | D-Sub 25-pin (DB-25) |
| M/F kant 2 | Female |

| | |
|-------------------|-------------|
| Kabel afscherming | afgeschermd |
|-------------------|-------------|

| | |
|---------------|----|
| Handschroeven | ja |
|---------------|----|

| | |
|---------|---------|
| Gewicht | 445.9 g |
|---------|---------|

| | |
|-------------------|-------|
| Hoogte verpakking | 40 mm |
|-------------------|-------|

| | |
|--------------------|--------|
| Breedte verpakking | 190 mm |
|--------------------|--------|

| | |
|-------------------|--------|
| Diepte verpakking | 230 mm |
|-------------------|--------|

| | |
|--------------------|---------|
| Gewicht verpakking | 0.45 kg |
|--------------------|---------|