

VALUE 19" Kabel doorvoerstrook 2 HE met borstel, RAL 7035 lichtgrijs

Art.nr.	26.99.0314
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	26.99.0314
EAN (een stuk)	7630049611757



19" kabelgeleiding met borstelharen, grijs metaal, voor horizontale of verticale kabelgeleiding

- Kabelgeleiding voor server- of data centrum omgevingen
- Geschikt voor montage op alle 19" datarekken en serverracks, zodat de kabels netjes kunnen worden gelegd - belangrijk voor een grotere betrouwbaarheid van de verbindingen in de kast
- De borstelige kabelgeleiding zorgt voor een perfecte opslag van uw netwerkkabels en zorgt voor een nette 19-inch kast, verticaal of horizontaal.
- Maakt de installatie netter en professioneler
- Kwaliteit metalen plaat

Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	19"-/10"-Kabelmanagement
Produkt type	Kabeldoorvoer
Kleur	RAL 7035 lichtgrijs
Tbv Montage benodigde 19"-staanders	2
Hol.montage	nee

Benodigde inbouw hoogte	2 HE
----------------------------	------

Kabeldoorvoer	19"
---------------	-----

Gewicht	286.1 g
---------	---------

Hoogte verpakking	20 mm
-------------------	-------

Breedte verpakking	100 mm
--------------------	--------

Diepte verpakking	500 mm
-------------------	--------

Gewicht verpakking	0.3 kg
--------------------	--------