

VALUE 19" KVM console, 43 cm (17") TFT (16:9), VGA, USB, toetsenbord layout UK

Art.nr.	26.99.0120
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	26.99.0120
EAN (een stuk)	7630049612464



De VALUE 19"-console combineert de functies van een toetsenbord, een touchpad en een 43 cm (17") TFT-monitor in een 1U-behuizing voor installatie in een 19"-kast

- De voordelige oplossing voor professioneel serverbeheer
- Telescopische geleiders
- Toetsenbord met brede polssteun
- Veilige vergrendeling van de inschuifeenheid

Schermmgegevens:

- Actieve 43 cm matrix TFT
- Maximale resolutie: 1280 x 1024 pixels
- Contrast: 1000:1

Toetsenbord layout: Engels (UK)

Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	19"/-10"-Bodemlegplank
Produkt type	Inschuif console
Kleur	zwart
Leveringsomvang	Console, Geleiderails inkl. accessoires, KVM Kabel (1,8m, HD-15 / VGA + USB), Voeding met snoer

Tbv Montage benodigde 19"-staanders	2
--	---

Benodigde inbouw hoogte	1 HE
----------------------------	------

Monitor groote bij geïntegreerde Console	17" (43 cm)
---	-------------

Keyboard-Layout	UK
-----------------	----

Hoogte verpakking	200 mm
-------------------	--------

Breedte verpakking	640 mm
--------------------	--------

Diepte verpakking	740 mm
-------------------	--------

Gewicht verpakking	14 kg
--------------------	-------