

VALUE 19" KVM-console, 48 cm (19") TFT (16:9), VGA, USB, toetsenbordindeling Duits

Art.nr.	26.99.0131
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	26.99.0131
EAN (een stuk)	7630049612518



De VALUE 19" console combineert de functies van een toetsenbord, een touchpad en een 48 cm (19") TFT monitor in een 1U behuizing voor installatie in een 19"-kast

- De voordelige oplossing voor professioneel serverbeheer
- Telescopische rails
- Toetsenbord met brede polssteun
- Veilige vergrendeling van de inschuifteenheid

Schermmgegevens:

- Actieve 48 cm matrix TFT
- Maximale resolutie: 1.366 x 768 pixels
- Contrast: 1000:1
- Helderheid: 250 cd/m²

Toetsenbord indeling: Duits

Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	19"-/10"-Bodemlegplank
Produkt type	Inschuif console
Kleur	zwart

Leveringsomvang	Console, rails incl. accessoires, KVM-combinatiekabel (1,8 m, HD-15/VGA, USB), voeding met kabel, handleiding
Tbv Montage benodigde 19"-staanders	2
Benodigde inbouw hoogte	1 HE
Monitor groote bij geïntegreerde Console	19" (48 cm)
Keyboard-Layout	DE
Hoogte verpakking	200 mm
Breedte verpakking	640 mm
Diepte verpakking	750 mm
Gewicht verpakking	12 kg