

VALUE 19" KVM-switch, 8-poorts, 48 cm (19") TFT (16:9), VGA, USB, toetsenbord Frans (FR)

Art.nr.	26.99.0193
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	26.99.0193
EAN (een stuk)	7630049612617



De VALUE 19" console switch combineert de functies van een toetsenbord, een touchpad en een 48 cm TFT monitor en een 8 poorts KVM switch in een 1U behuizing voor installatie in een 19" kast

- De voordelige oplossing voor professioneel serverbeheer
- Telescopische rails
- Toetsenbord met brede polssteun
- Veilige vergrendeling van de inschuifeenheid
- 8 speciale kabels met een lengte van 1,80 m voor het aansluiten van de pc's zijn bij de levering inbegrepen

Schermmgegevens:

- Actieve 48 cm matrix TFT
- Maximale resolutie: 1.366 x 768 pixels
- Contrast: 1000:1

Toetsenbordindeling: Frans (FR)

Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	19"/-10"-Bodemlegplank
Produkt type	Consol-Switch
Kleur	zwart

Leveringsomvang	Console switch, rails inclusief toebehoren, 8x KVM combikabel (1,8m, HD-15/VGA + USB), voeding met kabel, cd met handleiding
Benodigde inbouw hoogte	1 HE
Monitor groote bij geïntegreerde Console	19" (48 cm)
Keyboard-Layout	FR
Hoogte verpakking	190 mm
Breedte verpakking	630 mm
Diepte verpakking	750 mm
Gewicht verpakking	17 kg