

VALUE 19" KVM-console, 43 cm (17") TFT (16:9), VGA, USB, toetsenbord layout Frans

Art.nr.	26.99.0123
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	26.99.0123
EAN (een stuk)	7630049612495



De VALUE 19" console combineert de functies van een toetsenbord, een touchpad en een 43 cm (17") TFT monitor in een 1U behuizing voor installatie in een 19"-kast

- De voordelige oplossing voor professioneel serverbeheer
- Telescopische rails
- Toetsenbord met brede polssteun
- Veilige vergrendeling van de inschuifteenheid

Schermmgegevens:

- Actieve 43 cm matrix TFT
- Maximale resolutie: 1280 x 1024 pixels
- Contrast: 1000:1

Toetsenbord indeling: Frans

Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	19"/-10"-Bodemlegplank
Produkt type	Inschuif console
Kleur	zwart
Leveringsomvang	Console, rails incl. accessoires, KVM combikabel (1,8m, HD-15/VGA + USB), voeding met kabel

Tbv Montage benodigde 19"-staanders	2
Benodigde inbouw hoogte	1 HE
Monitor groote bij geïntegreerde Console	17" (43 cm)
Keyboard-Layout	FR
Hoogte verpakking	200 mm
Breedte verpakking	640 mm
Diepte verpakking	740 mm
Gewicht verpakking	14 kg