

# VALUE 19" KVM-console, 48 cm (19") TFT (16:9), VGA, USB, toetsenbord indeling Frans

<b>Art.nr.</b>	26.99.0133
<b>Fabrikant</b>	VALUE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	26.99.0133
<b>EAN (een stuk)</b>	7630049612532



**De VALUE 19" console combineert de functies van een toetsenbord, een touchpad en een 48 cm (19") TFT monitor in een 1U behuizing voor installatie in een 19"-kast**

- De voordelige oplossing voor professioneel serverbeheer
- Telescopische rails
- Toetsenbord met brede polssteun
- Veilige vergrendeling van de inschuifteenheid

Schermggegevens:

- Actieve 48 cm matrix TFT
- Maximale resolutie: 1.366 x 768 pixels
- Contrast: 1000:1
- Helderheid: 250 cd/m<sup>2</sup>

**Toetsenboordindeling: Frans**

## Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	19"-/10"-Bodemlegplank
Produkt type	Inschuif console
Kleur	zwart

Leveringsomvang	Console, rails incl. accessoires, KVM combikabel (1,8m, HD-15/VGA + USB), voeding met kabel
Tbv Montage benodigde 19"-staanders	2
Benodigde inbouw hoogte	1 HE
Monitor groote bij geïntegreerde Console	19" (48 cm)
Keyboard-Layout	FR
Hoogte verpakking	200 mm
Breedte verpakking	640 mm
Diepte verpakking	750 mm
Gewicht verpakking	12 kg