

VALUE 19" KVM-switch, 8-poorts, 43 cm (17") TFT (4:3), VGA, USB, toetsenbordindeling Engels (UK)

Art.nr.	26.99.0160
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	26.99.0160
EAN (een stuk)	7630049612549



De VALUE 19" console switch combineert de functies van een toetsenbord, een touchpad en een 43 cm TFT-monitor en een 8-poorts KVM switch in een 1U behuizing voor installatie in een 19" kast

- De voordelige oplossing voor professioneel serverbeheer
- Telescopische rails
- Toetsenbord met brede polssteun
- Veilige vergrendeling van de inschuifeenheid
- 8 speciale kabels (lengte: 1,80 m) voor het aansluiten van de pc's zijn bij de levering inbegrepen

Schermmgegevens:

- Actieve 43 cm matrix TFT
- Maximale resolutie: 1280 x 1024 pixels
- Contrast: 1000:1
- Helderheid: 250 cd/m²

Toetsenbord indeling: Engels (UK)

Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	19"-/10"-Bodemlegplank
Produkt type	Consol-Switch

Kleur	zwart
Leveringsomvang	Console switch, rails inclusief toebehoren, 8x KVM combikabel (1,8m, HD-15/VGA), voeding met kabel, cd met handleiding
Benodigde inbouw hoogte	1 HE
Monitor groote bij geïntegreerde Console	17" (43 cm)
Keyboard-Layout	UK
Hoogte verpakking	250 mm
Breedte verpakking	340 mm
Diepte verpakking	750 mm
Gewicht verpakking	18 kg