

# VALUE 19" KVM-switch, 8-poorts, 48 cm (19") TFT (16:9), VGA, USB, UK toetsenbord

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Art.nr.</b>           | 26.99.0190    |
| <b>Fabrikant</b>         | VALUE         |
| <b>Art.nr. fabrikant</b> | 26.99.0190    |
| <b>EAN (een stuk)</b>    | 7630049612587 |



**De VALUE 19" console switch combineert de functies van een toetsenbord, een touchpad en een 48 cm TFT monitor en een 8 poorts KVM switch in een 1U behuizing voor installatie in een 19" kast**

- De voordelige oplossing voor professioneel serverbeheer
- Telescopische rails
- Toetsenbord met brede polssteun
- Veilige vergrendeling van de inschuifteenheid
- 8 speciale kabels met een lengte van 1,80 m voor het aansluiten van de pc's zijn bij de levering inbegrepen

Schermgegevens:

- Actieve 48 cm matrix TFT
- Maximale resolutie: 1.366 x 768 pixels
- Contrast: 1000:1

**Toetsenbordindeling: Engels (UK)**

## Technische specificaties

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Producent     | VALUE                  |
| Produkt groep | 19"/-10"-Bodemlegplank |
| Produkt type  | Consol-Switch          |
| Kleur         | zwart                  |

|  |  |
|--|--|
| Leveringsomvang                          | Console switch, rails inclusief toebehoren, 8x KVM combikabel (1,8m, HD-15/VGA + USB), voeding met kabel, cd met handleiding |
| Benodigde inbouw hoogte                  | 1 HE   |
| Monitor groote bij geïntegreerde Console | 19" (48 cm)  |
| Keyboard-Layout                          | UK   |
| Hoogte verpakking                        | 190 mm   |
| Breedte verpakking                       | 630 mm   |
| Diepte verpakking                        | 750 mm   |
| Gewicht verpakking                       | 17 kg  |